

**Horizontális gyorszorító biztonsági reteszeléssel, Típus: 4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 376650 4      |
| GTIN              | 4020772008826 |
| Árucikk kategória | 35A           |

**Leírás****Kivitel:**

- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Komplet, nemesített, horganyzott nyomócsavarral.
- Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
- Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.
- Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

**Felhasználás:**

A zárt és nyitott állapotban egyaránt működő szabadalmaztatott biztonsági reteszeléssel, különösen alkalmas vibrációk esetén és fej feletti szerelésnél.

**Műszaki leírás**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Furattávolság e | 41 mm    |
| Tartóerő P2     | 3000 N   |
| Furattávolság f | 29-43 mm |
| Teljes magasság | 75 mm    |
| Teljes hossz    | 287 mm   |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Nyomócsavar         | M8×65 mm                 |
| Furat Ø d           | 8,5 mm                   |
| Tartóerő P1         | 2000 N                   |
| Típus               | 6830SJ                   |
| Befogási magasság H | 45 mm                    |
| Termék fajtája      | Horizontális gyorszorító |