

**Élvonalzó, barnítva, tokban, Hossz: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460100 100
GTIN	4045197206510
Árucikk kategória	42G

**Leírás****Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.

Öregített speciális acélból, mindkét él barnított (csillogásmentes).

**Figyelem:**

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért  $\pm 15^\circ$ -os elforgatási szögtartományra vonatkozik.

**Műszaki leírás**

Mérőél egyenességi tűrése	0,002 mm
Hossz	100 mm
Szabvány	DIN 874
Alapanyag	Öregített speciális acél
Élletörés felülete	barnított (csillogásmentes)
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F6
Termék fajtája	Élvonalzó

**Szolgáltatások**

KalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 200 mm	026000 200
--------------------------------------------	------------

DAkKS kalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm

026010 500