



Horizontális gyorszorító függőleges talppal, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	376630 1
GTIN	4020772008161
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Függőleges talppal bordákra való rögzítéshez és hegesztett szerkezetekhez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Nyomócsavar	M5×30 mm
Tartóerő P1	800 N
Tartóerő P2	1100 N
Teljes magasság	43 mm
Furat Ø d	5,2 mm
Furattávolság e	13-14,5 mm
Teljes hossz	120 mm

Típus	6832J
Befogási magasság H	25,5 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító