



Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, rozsdamentes, Típus: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma	376620 0
GTIN	4020772008932
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatl a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Tartóerő P2	400 N
Teljes hossz	79 mm
Furattávolság e	11,5-14,5 mm
Nyomócsavar	M4×25 mm
Furattávolság f	16 mm
Teljes magasság	23 mm

Furat Ø d	4,6 mm
Tartóerő P1	250 N
Típus	6830NIJ
Befogási magasság H	14,5 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító