



## Furatmikrométer MicroGauge, Méréstartomány: 0,95-1,55mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428670 0,95-1,55
GTIN	5051102218928
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

2 pontos furatmérő rendszer 0,95 – 10,35 mm közötti furatok nagy pontosságú méréséhez. A kompakt méret és a csekély súly (egy golyóstoll súlya) megkönnyíti a kisméretű precíziós alkatrészek mérését. Keménykrómozott, íves alakú mérőérintkezők. Tiszta LCD kijelző átkapcsolható felbontással, max.0,0005 mm. RS232 vagy USB-Proximity adatkimenet. Porzáró és fröccsenő víz ellen védett (IP65).

#### Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 357 sz., beállító gyűrűk UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

#### Figyelem:

Külön készülékként, vagy készletben, mélységütközők külön ajánlatkérésre kaphatóak. Egy további adapter felhasználásával a Diatest tapintók is csatlakoztathatóak.

### Műszaki leírás

Mérőfejek méréstartománya	0,95–1,15; 1,07–1,25; 1,17–1,35; 1,27–1,45; 1,37–1,55 mm
Linearitás	Ø 1,0 – 1,55: a mérési út max. 2 %-a; legalább 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: a mérési út max. 1 %-a; legalább 0,001 mm
Választható leolvasás	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Méréstartomány	0,95 - 1,55 mm
Beállító gyűrűk száma	5
Mérőfejek száma	5
Ismételhetőség	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	2
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2