



Tolórudas gyorszorító rövid kivitel, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376700 2
GTIN	4020772008543
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Edzett illesztő csavarok.

- **Kompakt felépítésű a markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Felhasználás:

- **Közvetlen rögzítés lemezfalakra.**
- **A készüléktestben homlokoldali menettel.**

Opcionális tartozék:

Derékszögű talp 376730 sz.

Figyelem:

- **Rozsdamentes acélból külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Homlokoldali menet a befogón	M16×1,5 mm
Nyomócsavar	M6×25 mm

Szorító löket	21,5 mm
Tartóerő P (nyomás és húzás)	1000 N
Teljes magasság H	73 mm
Teljes hossz L	161,5 mm
Típus	6844J
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító

Tartozék

Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 3	376730 3
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 5	376730 5
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 2	376730 2