



## Horizontális gyorszorító függőleges talppal, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376630 2
GTIN	4020772008185
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Függőleges talppal bordákra való rögzítéshez és hegesztett szerkezetekhez.

#### Felhasználás:

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál,** vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

### Műszaki leírás

Furat Ø d	5,6 mm
Teljes magasság	61 mm
Furattávolság e	26 mm
Tartóerő P2	1200 N
Nyomócsavar	M6×35 mm
Tartóerő P1	1000 N
Teljes hossz	164 mm

Típus	6832J
Befogási magasság H	34 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító