



## Horgas szorító kampóval, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376740 1
GTIN	4020772094522
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
- Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Markolat olajálló műanyagból.
- A gyorszorítók horganyzottak.
- A szorítókampó menettel állítható.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Nemesített kampó.

#### Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

### Műszaki leírás

Furattávolság e	19 mm
Tartóerő P (húzás)	2000 N
Furat Ø d	5,4 mm
Szorítókampó állítási út c	35 - 42 mm
Furattávolság f	26 - 30 mm
Vastagság a	5,3 mm
Rádiusz R	4,5 mm

Szorítási magasság h	22,7 mm
Teljes magasság H	34,5 mm
Teljes hossz L	104,6 mm
Típus	6847
Termék fajtája	Horgas szorító