

**Lapos vonalzó, pontosság 0, Hossz: 3000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460300 3000
GTIN	4045197206671
Árucikk kategória	42G

**Leírás****Kivitel:**

A vonalzó speciális acélból készülnek, minden oldalon köszörülve. Form B, 2 kézzel és lakkozott közepső résszel.

**Felhasználás:**

A legpontosabb finomellenőrzési munkákhoz.

**Tartalom:**

Gyári vizsgálati jegyzőkönyv.

**Figyelem:**

**Rozsdamentes kivitel** külön rendelésre szállítható. Vegye figyelembe, hogy ezeket a méreteket **nem díjmentesen** szállítjuk.

**Műszaki leírás**

Keresztmetszet magasság $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Alak	B
Alak leírása	I alakú keresztmetszet
Vizsgált felületek síktűrése	0,032 mm
Keresztmetszet szélessége $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Hossz	3000 mm
Szabvány	DIN 874
Pontosság	0
Terméknév attribútum	pontosság 0

Alapanyag	Speciális acél
Kalibrálás	F7
Termék fajtája	Lapos vonalzó

### Szolgáltatások

KalibrálásLapos vonalzó Maximális hossz 3000 mm	026080 3000
---	-------------