



Erősített tolórudas gyorszorító, Típus: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	376720 7
GTIN	4020772008598
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon stabil konstrukció, tolórudas kivitelben.**
- **Egy irányba mozgó tolórúd és működtető kar.**
- **Temperöntvény alaptest, barnított.**
- **Működtető alkatrészek és tolórúd nemesíthető acélból, horganyzott, passzívált.**
- **Nemesített nyomócsavar.**

Felhasználás:

- **Gyors befogáshoz és nyitáshoz sorozatgyártásnál.**
- **Nyomó- és húzóbefogóként.**
- **Vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez.**
- **Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén történő befogáshoz.**

Műszaki leírás

Befogási magasság h, a csavar közepéig	55 mm
Furattávolság f	65 mm
Szorító löket	50 mm
Furattávolság g	57 mm

Tartóerő P (nyomás és húzás)	25000 N
Furat Ø d	11 mm
Furattávolság e	70 mm
Nyomócsavar	M12×50 mm
Teljes magasság H	179 mm
Teljes hossz L	460 mm
Típus	6842
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító