



Horgas szorító vízszintes, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376800 2
GTIN	4020772017095
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Kompletten, ellentartóval.

- **Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.**
- **Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.**
- **Rozsdamentes acél szegecsek.**
- **Markolat olajálló műanyagból.**
- **A gyorszorítók horganyzottak.**
- **A szorítókampó menettel állítható.**
- **Betétben edzett csapágyperselyek.**
- **Zsírozott csapágyazási helyek.**
- **Nemesített kampó.**

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Figyelem:

- **Kompaktabb felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Műszaki leírás

Furattávolság e	13 mm
-----------------	-------

Furattávolság f	19,5 - 23,5 mm
Szorítókampó állítási út c	38 - 72 mm
Tartóerő P (húzás)	1600 N
Furat Ø d	5,2 mm
Szorítási magasság h	12 mm
Teljes magasság H	47 mm
Teljes hossz L	125 - 159 mm
Típus	6848HJ
Termék fajtája	Horgas szorító