



Horgas szorító kampóval, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	376740 3
GTIN	4020772094546
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
- Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Markolat olajálló műanyagból.
- A gyorszorítók horganyzottak.
- A szorítókampó menettel állítható.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Nemesített kampó.

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Műszaki leírás

Vastagság a	7,1 mm
Furattávolság f	31,5 - 35,5 mm
Furat Ø d	5,5 mm
Szorítókampó állítási út c	72 - 84 mm
Tartóerő P (húzás)	3000 N
Furattávolság e	19 mm
Rádiusz R	5,5 mm

Szorítási magasság h	22,7 mm
Teljes magasság H	36 mm
Teljes hossz L	200,5 mm
Típus	6847
Termék fajtája	Horgas szorító