



Horizontális gyorszorító függőleges talppal, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	376630 3
GTIN	4020772008192
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Függőleges talppal bordákra való rögzítéshez és hegesztett szerkezetekhez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Teljes magasság	65 mm
Tartóerő P1	1800 N
Teljes hossz	206 mm
Furattávolság e	25,7 mm
Furat Ø d	6,5 mm
Nyomócsavar	M8×45 mm
Tartóerő P2	2500 N

Típus	6832J
Befogási magasság H	42,5 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító