



Horgas szorító vízszintes, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	376800 3
GTIN	4020772008604
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Kompletten, ellentartóval.

- **Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.**
- **Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.**
- **Rozsdamentes acél szegecsek.**
- **Markolat olajálló műanyagból.**
- **A gyorszorítók horganyzottak.**
- **A szorítókampó menettel állítható.**
- **Betétben edzett csapágyperselyek.**
- **Zsírozott csapágyazási helyek.**
- **Nemesített kampó.**

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Figyelem:

- **Kompaktabb felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Műszaki leírás

Szorítókampó állítási út c	48,5 - 96 mm
----------------------------	--------------

Furat Ø d	6,5 mm
Furattávolság f	24,5 - 32 mm
Furattávolság e	19 mm
Tartóerő P (húzás)	3200 N
Szorítási magasság h	19 mm
Teljes magasság H	70 mm
Teljes hossz L	169 - 216 mm
Típus	6848HJ
Termék fajtája	Horgas szorító