

HOLEX**Tolórudas gyorszorító rövid kivitel, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	376725 2
GTIN	4045197226785
Árucikk kategória	32S

Leírás**Kivitel:**

Edzett illesztő csavarok.

- **Ergonomikus markolat olajálló műanyagból.**

Felhasználás:

- **Közvetlen rögzítés lemezfalakra.**
- **A készüléktestben homlokoldali menettel.**

Opcionális tartozék:

Derékszögű talp 376735 sz.

Figyelem:

- **Rozsdamentes acélból külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Tartóerő P (nyomás és húzás)	900 N
Homlokoldali menet a befogón	M16×1,5 mm
Szorító löket	19 mm
Nyomócsavar	M6×40 mm
Teljes magasság H	74 mm
Teljes hossz L	163 mm

Típus	376725 2
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító

Tartozék

Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 3	376735 3
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 2	376735 2