



Furatmikrométer MicroGauge, Méréstartomány: 3,65-6,35mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428670 3,65-6,35
GTIN	5051102201791
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

2 pontos furatmérő rendszer 0,95 – 10,35 mm közötti furatok nagy pontosságú méréséhez. A kompakt méret és a csekély súly (egy golyóstoll súlya) megkönnyíti a kisméretű precíziós alkatrészek mérését. Keménykrómozott, íves alakú mérőérintkezők. Tiszta LCD kijelző átkapcsolható felbontással, max.0,0005 mm. RS232 vagy USB-Proximity adatkimenet. Porzáró és fröccsenő víz ellen védett (IP65).

Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 357 sz., beállító gyűrűk UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

Figyelem:

Külön készülékként, vagy készletben, mélységütközők külön ajánlatkérésre kaphatóak. Egy további adapter felhasználásával a Diatest tapintók is csatlakoztathatóak.

Műszaki leírás

Mérőfejek méréstartománya	3,65–4,35 ; 4,15–4,85; 4,65–5,35; 5,15–5,85; 5,65–6,35 mm
Ismételhetőség	0,001 mm
Választható leolvasás	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Mérőfejek száma	5
Méréstartomány	3,65 - 6,35 mm
Beállító gyűrűk száma	5
Linearitás	Ø 1,0 – 1,55: a mérési út max. 2 %-a; legalább 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: a mérési út max. 1 %-a; legalább 0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer