



## Horgas szorító vízszintes, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376800 4
GTIN	4020772008628
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Kompletten, ellentartóval.

- **Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.**
- **Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.**
- **Rozsdamentes acél szegecsek.**
- **Markolat olajálló műanyagból.**
- **A gyorszorítók horganyzottak.**
- **A szorítókampó menettel állítható.**
- **Betétben edzett csapágyperselyek.**
- **Zsírozott csapágyazási helyek.**
- **Nemesített kampó.**

#### Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

#### Figyelem:

- **Kompaktabb felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

### Műszaki leírás

Furattávolság f	35 - 46 mm
-----------------	------------

Tartóerő P (húzás)	7000 N
Szorítókampó állítási út c	59 - 123 mm
Furat Ø d	8,5 mm
Furattávolság e	32 mm
Szorítási magasság h	26 mm
Teljes magasság H	94,5 mm
Teljes hossz L	209 - 273 mm
Típus	6848HJ
Termék fajtája	Horgas szorító