



Horgas szorító kampóval, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	376740 5
GTIN	4020772094560
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
- Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Markolat olajálló műanyagból.
- A gyorszorítók horganyzottak.
- A szorítókampó menettel állítható.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Nemesített kampó.

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Műszaki leírás

Furattávolság e	29 mm
Furat Ø d	11,2 mm
Vastagság a	10,75 mm
Furattávolság f	55,5 - 63 mm
Tartóerő P (húzás)	5000 N
Szorítókampó állítási út c	58 - 73 mm
Rádiusz R	8 mm

Szorítási magasság h	49 mm
Teljes magasság H	69 mm
Teljes hossz L	260,5 mm
Típus	6847
Termék fajtája	Horgas szorító