

**HOLEX****Szerelővonalzó széles kivitel, pontosság 0, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460750 1500
GTIN	4045197226716
Árucikk kategória	42G

**Leírás****Kivitel:**

I-szelvényacélból készült könnyítő furatokkal. Finomra köszörült ellenőrző felületekkel. Oldalfelületek szintén köszörültek. Középső rész kalapácsolkozott.

**Széles kivitel, pontosság 0.****Tartalom:**

Gyári vizsgálati jegyzőkönyvvel.

**Figyelem:**

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás **nem díjmentes**. Szállítás fadobozban.

**Műszaki leírás**

Hossz	1500 mm
Súly	18 kg
Keresztmetszet szélessége	50 mm
Keresztmetszet magassága	160 mm
Kalibrálás	F7

Szabvány	DIN 874
Pontosság	0
Terméknév attribútum	pontosság 0
Alapanyag	I szelvényacél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Szerelővonalzó

### Szolgáltatások

KalibrálásLapos vonalzó Maximális hossz 2000 mm	026080 2000
---	-------------