



Tolórudas gyorszorító derékszögű talppal, Típus: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma	376710 0
GTIN	4020772008376
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Könyökemelő-áttétellel. Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.

- **Rozsdamentes acél szegecsek, zsírozott csapágyazási helyek.**
- **Hosszú tolószár-megvezetéssel.**
- **A markolat minden tetszőleges szögállásba billenthető.**
- **Nemesített, horganyzott nyomócsavarral.**
- **Levehető derékszögű talp, ezért lemezfalakra rögzíthető.**

Felhasználás:

Speciális befogókészülékekbe történő beépítésre, fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén.

Opcionális tartozék:

Derékszögű talp 376730 sz.

Figyelem:

- **A 0 és 3 méret rozsdamentes acélból is szállítható!**

Műszaki leírás

Tartóerő P (nyomás és húzás)	800 N
Homlokoldali menet a befogón	M10x1 mm
Nyomócsavar	M4x20 mm

Szorító löket	16 mm
Befogási magasság h, a csavar közepéig	12 mm
Furat Ø d	4,5 mm
Derékszögű talp szélessége K	25 mm
Furattávolság f	16 mm
Teljes magasság H	49,3 mm
Teljes hossz L	140,5 mm
Típus	6841J
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító

Tartozék

Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 2	376730 2
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 5	376730 5
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 3	376730 3