

HOLEX**Tolórudas gyorszorító rövid kivitel, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	376725 3
GTIN	4045197226792
Árucikk kategória	32S

Leírás**Kivitel:**

Edzett illesztő csavarok.

- **Ergonomikus markolat olajálló műanyagból.**

Felhasználás:

- **Közvetlen rögzítés lemezfalakra.**
- **A készüléktestben homlokoldali menettel.**

Opcionális tartozék:

Derékszögű talp 376735 sz.

Figyelem:

- **Rozsdamentes acélból külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Homlokoldali menet a befogón	M20×1,5 mm
Tartóerő P (nyomás és húzás)	1300 N
Szorító löket	38 mm
Nyomócsavar	M8X50 mm
Teljes magasság H	100 mm
Teljes hossz L	237 mm

Típus	376725 3
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító

Tartozék

Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 2	376735 2
Derékszögű talp stabil kivitelben Típus 3	376735 3