



Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 8-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 8-10
GTIN	7630041108057
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Edzett acél mérőfelületek (HV30–770).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Méréstartomány	8 - 10 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval	352 mm
Standard mérésmélység	52 mm
Méret a	2,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20

Tartozék

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 1/100	428802 1/100
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9