



Digitális XTL furatmikrométer, Méréstartomány: 6-8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428760 6-8
GTIN	2050001706409
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	121 mm
Méret a	1,9 mm
Standard mérésmélység	58 mm
Leolvasás	0,001 mm
Méréstartomány	6 - 8 mm
Hibahatár	0,004 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498951 USB2
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 6 mm	484030 6
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/63	428510 1/63