



Digitális XTL furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428770 6-10
GTIN	5051102120528
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

428760 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.

Műszaki leírás

Mérőfejek száma	2
Beállító gyűrű Ø	8 mm
Méréstartomány	6 - 10 mm

Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/63	428510 1/63
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498951 USB2