



## Műhelyvonalzó eloxált alumíniumból, méretosztással, Hossz: 300 mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 461161 300    |
| GTIN              | 4045197329257 |
| Árucikk kategória | 41H           |

### Leírás

#### Kivitel:

Az élen mm osztással. **Eloxált alumíniumötvözetből**, kézre álló, könnyű és korrózióálló. Különösen jól és **csillogásmentesen leolvasható** a kontrasztos, nagyon kopásálló skálázás miatt.

Kalibrálás: F8

Keresztmetszet szélessége: 50 mm

Keresztmetszet vastagsága: 5 mm

### Műszaki leírás

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Keresztmetszet vastagsága | 5 mm                      |
| Kalibrálás                | F8                        |
| Keresztmetszet szélessége | 50 mm                     |
| Hossz                     | 300 mm                    |
| Termék fajtája            | Műhelyvonalzó skálázással |

### Szolgáltatások

|  |            |
|--|------------|
| Jelölés Lézer feliratozással Típus             | 018940     |
| Kalibrálás Acél mérőléc Maximális hossz 500 mm | 016100 500 |