



Digitális XTL furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 10-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

428760 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	12,5 / 20 mm
Méréstartomány	10 - 20 mm
Mérőfejek száma	3

Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/76	428510 2/76
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498951 USB2
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/100	428510 3/100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18