



Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 70-80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 70-80
GTIN	7630041108200
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Méréstartomány	70 - 80 mm
Méret a	11 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval	1584 mm
Standard mérésmélység	84 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/150	428802 4/150
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/500	428802 4/500