



## Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 11-14mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 11-14
GTIN	7630041108088
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

#### Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Standard mérésmélység	77 mm
Méréstartomány	11 - 14 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval	1577 mm
Méret a	3,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20

## Tartozék

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/150	428802 2/150
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/500	428802 2/500
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12