



## NC nagy szorítóerejű gépsatu Centro Gripp, Típus: 125



### Rendelési adatok

Rendelés száma	361180 125
GTIN	4250364402125
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

Induktívan edzett vezetópálya, köszörült felső és alsó rész. **25H6 M10 furatok 200 mm raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**

**Jellemzők:** Tokozott orsó, magas szintű forgácsvédelem, minimális tisztítási igény.

#### Funkció:

- **Orsó integrált erőátvitellel.**
- **Befogás beállítható nyomatékkulccsal (18 – max. 70 Nm).**
- **Befogási középpont beállítható.**
- **Ismétlési pontosság  $\pm 1/100$  mm derékszögű munkadarabnál.**

#### Felhasználás:

A különböző pofákkal minden hagyományos, sima felületű befogás, mind szorító befogás lehetséges.

#### Tartalom:

8 méretű csapkulcs, 6 méretű csapkulcs, 6-szög dugókulcs, 20-1/2 col, kulcsnyílás, 6 csavar, 2 db 20-as kulcsnyílású csillagkulcs.

#### Opcionális tartozék:

- **Szorítókörmök 361238 – 361250 sz. és 361160 sz.**
- **Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret.**
- **Konzol 361230 sz. 125 méret.**
- **Lépcsős pofák 361215 sz.**
- **Tartópofa, önbeálló 361207 sz. 125 méret.**
- **Univerzális tartópofa szorító készlet, mobil önbeálló, 361209 sz. 125 méret.**
- **Pofa 361222 sz. 125 méret és 361227 sz. 125 méret.**

- **Univerzális szorító 361345 sz. 125 méret.**
- **Leszorító pofák 361229 sz. 125 méret.**
- **Prizmás pofa 361185 sz. 125 méret.**
- **Pofa nyersdarab 361186 sz. 125 méret.**
- **Szorítópofa 361218 sz.**
- **Lépcsős rátétpofa 361223 sz. 125 méret.**
- **Befogócsap 360025 sz. 25M10 és 25M10/138 méret.**

## Műszaki leírás

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Centro Gripp
Súly	19,5 kg
Mozgási út v	46 mm
Max. szorítóerő	40 kN
Hosszanti horony l H8	30 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Pofaszélesség A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Forgatónyomaték	70 Nm
Alaptest magassága c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Típus	125
Ø t	13 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Sorozat	Centro Gripp
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Fogóbetét, keményfém, magasság 7,1 – 8,6 mm Típus	361242
Pofa, 20 mm, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125	361227 125
Munkadarab ütköző, 3 dimenziós Típus 125	360435 125
Konzol Típushoz 125	361230 125
Pofa 64 mm, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125	361222 125
Szorítópofa, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 64	361218 64
Szorítópofa, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125	361218 125
Prizmás szorító Típushoz 125	361350 125
Lépcsős rátétpofa pár, click rendszerű Típushoz 125	361223 125
Lépcsős pofa bevonattal, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125	361215 125
Pofa nyersdarab Centro Gripp-hez Típushoz 125	361186 125
Univerzális szorító készlet (koffer 4 egységgel) Típushoz 125	361345 125
Univerzális leszorító pofa, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125	361229 125
Tartópofa szorítókörmökhöz, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezönbeálló Típushoz 125	361207 125
Prizmás pofa Centro Gripp Típushoz 125	361185 125
Munkadarab ütköző, 3 dimenziós Típus 300	360430 300
Munkadarab ütköző	360555
Univerzális tartópofa szorító készlet , T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmozgó Típushoz 125	361209 125
Fogóbetét 2 karommal, magasság 5,2 – 6,7 mm Típus	361240