



Furatmikrométer készlet IMICRO, Méréstartomány: 6-12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analog 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**).

Tartalom:

Furatmikrométerek 428800 sz. és beállító gyűrűk. 428802 sz. 100 mm hosszabbító.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	8 / 10 mm
Mikrométerek száma	3
Méréstartomány	6 - 12 mm
Hibahatár	0.004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tartozék

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 1/100	428802 1/100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 6-8 mm	428800 6-8
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 10-12 mm	428800 10-12
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 8-10 mm	428800 8-10