



Digitális XTL furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 50-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

428760 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	65 / 80 mm
Mérőfejek száma	3
Méréstartomány	50 - 100 mm
Hibahatár	0,005 mm

Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032