



Prizmás pofa Centro Gripp, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361185 125
GTIN	4250364402347
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Prizmaszög 120° – tengelymagasság 53 mm mindkét oldalon. Pofák addig nyílnak, hogy a munkadarab felfelé kivehető legyen – maximális Ø esetén is.

Felhasználás:

Kerek alkatrészek befogásához.

Alapanyag:

Edzett és köszörült acél.

Alkalmazható:

361180 sz. Centro Gripp-hez.

Műszaki leírás

Típushoz	125
c	12 mm
Prizmás befogási Ø D ₁	17 - 42 mm
Hozzávaló színkód	Centro Gripp
Prizmás befogási Ø D ₂	38 - 104 mm

Pofamagasság h	81 mm
Pofaszélesség b	124,4 mm
c ₁	39 mm
Termék fajtája	Satupofák