



Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 17-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 17-20
GTIN	7630041108101
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Méret a	3,5 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval	1577 mm
Méréstartomány	17 - 20 mm
Standard mérésmélység	77 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/150	428802 2/150