



Furatmikrométer készlet IMICRO, Méréstartomány: 11-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**).

Tartalom:

Furatmikrométerek 428800 sz. és beállító gyűrűk. 428802 sz. 150 mm hosszabbító.

Műszaki leírás

Méréstartomány	11 - 20 mm
Beállító gyűrű Ø	11 / 17 mm
Mikrométerek száma	3
Hibahatár	0.004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 14-17 mm	428800 14-17
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 17-20 mm	428800 17-20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/150	428802 2/150
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 11-14 mm	428800 11-14