



Univerzális leszorító pofa, T-Rex-hez fix, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361228 125
GTIN	4250364402040
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Befogható tartomány:

Magas oldal **rugólapokkal**

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Magas oldal rugólapok **nélkül**

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Lépcsős oldal rugólapok **nélkül**

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Felhasználás:

Leszorító köszörült laprugókkal nyers és megmunkált befogófelületekhez. Bepattintós gyorscsere rendszer bepattintós lap befogásához. Nagy befogási pontosság párhuzamos ill. derékszögponos megmunkáláshoz. A szorítófelületek alig látható nyomokat hagynak hátra.

Alkalmazható :

Fix pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez.

Tartalom:

Rugólapok.

Figyelem:

A rugólapokat külön kell megrendelni!

Pofaszélesség b: 124,4 mm

Szélesség b₁: 90 mm

c: 14 mm

c₁: 19 mm

Pofamagasság h: 34 mm
Pofahossz l: 59 mm

Műszaki leírás

C ₁	19 mm
Hossz l ₂	8,8 mm
Típushoz	125
Szélesség b ₁	90 mm
Pofaszélesség b	124,4 mm
c	14 mm
Pofamagasság h	34 mm
Hozzávaló színkód	T-Rex
Pofahossz l	59 mm
Termék fajtája	Satupofák