

**Univerzális leszorító pofa, T-Rex-hez / Centro Gripp-hez mobil, Típushoz: 125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361229 125
GTIN	4250364402057
Árucikk kategória	34A

Leírás**Kivitel:****Befogható tartomány:**

Magas oldal **rugólapokkal**

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Magas oldal rugólapok **nélkül**

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Lépcsős oldal rugólapok **nélkül**

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Felhasználás:

Leszorító köszörült laprugókkal nyers és megmunkált befogófelületekhez. Bepattintós gyorscsere rendszer bepattintós lécs befogásához. Nagy befogási pontosság párhuzamos ill. derékszög pontos megmunkáláshoz. A szorítófelületek alig látható nyomokat hagynak hátra.

Tartalom:

Inkluzív rugólapok.

Figyelem:

A rugólapokat külön kell megrendelni!

Pofaszélesség b: 90 mm

c: 12 mm

c₁: 34 mm

Pofamagasság h: 34 mm

Magasság h₁: 16 mm

Pofahossz l: 61 mm

Műszaki leírás

Pofamagasság h	34 mm
c_1	34 mm
Típushoz	125
Magasság h_1	16 mm
Hossz l_1	21 mm
Hozzávaló színekód	Centro Gripp
Hozzávaló színekód	T-Rex
c	12 mm
Hossz l_2	8,8 mm
Pofahossz l	61 mm
Pofaszélesség b	90 mm
Termék fajtája	Satupofák