



Furatmikrométer készlet IMICRO, Méréstartomány: 20-40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analog 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**).

Tartalom:

Furatmikrométerek 428800 sz. és beállító gyűrűk. 428802 sz. 150 mm hosszabbító.

Műszaki leírás

Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	20 - 40 mm
Beállító gyűrű Ø	25 / 35 mm
Hibahatár	0.004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 37 mm	484030 37
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 25-30 mm	428800 25-30
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 3/500	428802 3/500
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 35-40 mm	428800 35-40
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 20-25 mm	428800 20-25
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 30-35 mm	428800 30-35
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 3/150	428802 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 33 mm	484030 33