


**NC nagy szorítóerejű gépsatu TITAN 2, Típus: 125K****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361302 125K
GTIN	4250364402361
Árucikk kategória	34A

Leírás**Kivitel:**

Indukciósan edzett vezetőpályák. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.

Jellemzők:

Befogó moduláris befogórendszerhez.

Hosszabb erős löket nyers darabok biztonságos befogásához leszorító funkcióval kombinálva.

Pofák M12 hengeres fejű csavarral.

Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.

A befogás lehetséges a semleges szál közelében.

A korábbi modellek szorítópofái kompatibilisek.

Hűtőfolyadék és forgács kimeneti nyílás. Precíz beállító hornyok.

Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.

Maximum befogóerő 40 kN. 25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.

Jellemző:

Vertikálisan használható.

Előny:

Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.

- **Megbízható nyers darab befogás az extra nagy lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.**
- **Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.**

Funkció:

Befogás kizárólag beállítható nyomatékulccsal (maximum 30 Nm). Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.

Felhasználás:

Hagyományos befogáshoz, karmos befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az **edzett és cserélhető befogó elemeknek** a munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm² szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és oldalt használható.

Tartalom:

14 méretű 12-szög dugókulcs fej, 4 szorítóköröm.

Opcionális tartozék:

- **361331 – 361970 sz. pofákhoz.**
- **Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret.**
- **Adapterlap a 361293 sz. és 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscserélőhöz.**
- **361297 sz. és 361298 sz. 125 méretű lefúvató adapterlapokhoz**

Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

Befogási tartomány megnövelés a 360420 sz. 125 méretű alaptesttel lehetséges.

Műszaki leírás

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Titan2/TitanSense
Hosszanti horony	20 mm
kereszthorony	20 mm
Alaptest hossza a	280 mm
f	21 mm
r	77 mm
Alaptest szélesség B	126 mm
m	139 mm
Típus	125K
g	24 mm
Súly	22 kg
Teljes hossz L	318 mm
Alaptest magassága c	100 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/361302-125K>

