



## Nyomócsavar menettel, Típus: 8X50



### Rendelési adatok

Rendelés száma	377050 8X50
GTIN	4020772099442
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- Nemesített, horganyzott, passzívált, szilárdsági osztály 8.8.
- Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

#### Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.

### Műszaki leírás

Ø	21 mm
Nyomócsavar méret	M8×47 mm
Teljes hossz	63 mm
Nyomóidom magassága	16 mm
Típus	6894
Termék fajtája	Csavar

