



## Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 4-4,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 4-4,5
GTIN	7630041108347
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Edzett acél mérőfelületek (HV30–770).

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

#### Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Méret a	2 mm
Standard mérésmélység	20 mm
Méréstartomány	4 - 4,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

### Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200