



Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 125-150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 125-150
GTIN	7630041108255
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Keményfém mérőfelületek (HV5–1300).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	81 mm
Méréstartomány	125 - 150 mm
Méret a	26 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval	1581 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,01 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022500 200
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 5/150	428802 5/150
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 140 mm	484030 140
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 5/500	428802 5/500