



## NC nagy szorítóerejű gépsatu T-Rex, Típus: 125



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 361202 125    |
| GTIN              | 4250364401951 |
| Árucikk kategória | 34A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Felül és alul köszörülve. **25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.**

#### Jellemző:

Stabil, kompakt alaptest (GGG 60) nagy befogási tartomány mellett. Teljesen tokozott és nitridált orsó (nagyobb működési biztonság, optimális forgácsvédelem, minimális tisztítási igény).

#### Funkció:

**Befogás beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm)** a munkadarab csupán minimális befogási peremének elvesztésével (pofákkal / fogóbetétekkel). **Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erőátvitellel.**

#### Felhasználás:

**Nyersdarabok, lángvágott- és fűrészelt anyagok** gyors és biztonságos befogása az **edzett és cserélhető fogóbetét** munkadarabba történő akasztásával. Minden anyaghoz alkalmas kb. 1000N/mm<sup>2</sup> szilárdságig (kivéve az edzett anyagokat).

#### Alkalmazható:

A 361206; 361208 sz. tartópofákhoz.

A 361207; 361209 sz. tartópofákhoz.

#### Tartalom:

4 rögzítőcsavar, 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col. Továbbá 3 csapkulcs (5 / 8 / 10 kulcsnyílás).

#### Opcionális tartozék:

- **Konzol, lásd a 361230 sz. 125 méret alatt.**
- **Szorítókörmök, lásd a 361238 - 361250; 361260 sz. alatt**
- **Lépcsős pofák, lásd a 361210; 361215 sz. alatt.**

- **Tartópofa, fix, lásd a 361206 sz. 125 méret alatt.**
- **Tartópofa, önbeálló, lásd a 361207 sz. 125 méret alatt.**
- **Univerzális tartópofa szorító készlet, lásd a 361208 sz. 125 méret alatt.**
- **Univerzális tartópofa szorító készlet, mobil önbeálló, lásd a 361209 sz. 125 méret alatt.**
- **Univerzális szorító készlet, lásd a 361345 sz. 125 méret alatt.**
- **Leszorító pofák, lásd a 361228; 361229 sz. 125 méret alatt.**
- **Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret**
- **Szorítópofa, lásd a 361217; 361218 sz. alatt.**
- **Lépcsős rátétpofa, lásd a 361223 sz. 125 méret alatt.**
- **Befogócsap 360025 sz., 25M10 ill. 25M10/138.**
- **Beállító és pozicionáló készlet, 360530 sz.**

## Műszaki leírás

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Hosszanti horony I H8               | 30 mm                    |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | T-Rex                    |
| Forgatónyomaték                     | 30 Nm                    |
| i                                   | 130 mm                   |
| y                                   | 200 mm                   |
| x                                   | 127 mm                   |
| Max. szorítóerő                     | 40 kN                    |
| Típus                               | 125                      |
| Súly                                | 18 kg                    |
| Alaptest szélesség B                | 154 mm                   |
| Teljes hossz L                      | 256 mm                   |
| Kereszthorony n H7                  | 20 mm                    |
| Rögzítőfurat u                      | 13 mm                    |
| f                                   | 21 mm                    |
| Kivitel                             | Nullponti befogórendszer |
| Sorozat                             | T-Rex                    |
| Termék fajtája                      | Gépsatu                  |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Munkadarab ütköző, 3 dimenziós Típus 125   | 360435 125 |
| Univerzális szorító készlet tartópofa, T-Rex-hezfix Típushoz 125                       | 361208 125 |
| Pofa, 20 mm, T-Rex-hezfix Típushoz 125   | 361225 125 |
| Prizmás pofa Centro Gripp Típushoz 125   | 361185 125 |
| Tartópofa szorítókörmökhez, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezönbeálló Típushoz 125          | 361207 125 |
| Konzol Típushoz 125  | 361230 125 |
| Pofa nyersdarab Centro Gripp-hez Típushoz 125  | 361186 125 |
| Szorítópofa, T-Rex-hezfix Típushoz 64  | 361217 64  |
| Szorítópofa, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 64                             | 361218 64  |
| Pofa, 20 mm, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125                            | 361227 125 |
| Univerzális szorító készlet (koffer 4 egységgel) Típushoz 125                          | 361345 125 |
| Univerzális leszorító pofa, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125             | 361229 125 |
| Szorítópofa, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125                            | 361218 125 |
| Lépcsős rátétpofa pár, click rendszerű Típushoz 125                                    | 361223 125 |
| Univerzális tartópofa szorító készlet , T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmozgó Típushoz 125 | 361209 125 |
| Pofa 64 mm, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125                             | 361222 125 |
| Fogóbetét, keményfém, magasság 7,1 – 8,6 mm Típus                                      | 361242     |
| Univerzális leszorító pofa, T-Rex-hezfix Típushoz 125                                  | 361228 125 |
| Szorítópofa, T-Rex-hezfix Típushoz 125   | 361217 125 |
| Munkadarab ütköző  | 360555     |
| Tartópofa szorítókörmökhez, T-Rex-hezfix Típushoz 125                                  | 361206 125 |
| Lépcsős pofa bevonattal, T-Rex-hez / Centro Gripp-hezmobil Típushoz 125                | 361215 125 |

|  |            |
|--|------------|
| Munkadarab ütköző, 3 dimenziós Típus 300 | 360430 300 |
| Prizmás szorító Típushoz 125             | 361350 125 |
| Pofa, 64 mm,T-Rex-hezfix Típushoz 125    | 361220 125 |