



Furatmikrométer készlet IMICRO, Méréstartomány: 40-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**).

Tartalom:

Furatmikrométerek 428800 sz. és beállító gyűrűk. 428802 sz. 150 mm hosszabbító.

Műszaki leírás

Mikrométerek száma	6
Méréstartomány	40 - 100 mm
Beállító gyűrű Ø	50 / 70 / 90 mm
Hibahatár	0,004 / 0,005 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

Tartozék

Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 90-100 mm	428800 90-100
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 70-80 mm	428800 70-80
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 40-50 mm	428800 40-50
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/150	428802 4/150
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/500	428802 4/500
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 50-60 mm	428800 50-60
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 80-90 mm	428800 80-90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 60-70 mm	428800 60-70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85