



## NC nagy szorítóerejű gépsatu TITAN 2, Típus: 125M



### Rendelési adatok

Rendelés száma	361302 125M
GTIN	4250364402378
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

Indukciósan edzett vezetőpályák. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.

#### Jellemzők:

Befogó moduláris befogórendszerhez.

**Hosszabb erős löket nyers darabok biztonságos befogásához leszorító funkcióval kombinálva.**

Pofák M12 hengeres fejű csavarral.

Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.

A befogás lehetséges a semleges szál közelében.

A korábbi modellek szorítópofái kompatibilisek.

Hűtőfolyadék és forgács kimeneti nyílás. Precíz beállító hornyok.

Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.

Maximum befogóerő 40 kN. 25H6 M10 furatok 200 mm-es alpméretű nullponti befogórendszerhez.

#### Jellemző:

Vertikálisan használható.

#### Előny:

Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.

- **Megbízható nyers darab befogás az extra nagy lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.**
- **Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.**

#### Funkció:

**Befogás kizárólag beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm).** Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.

#### Felhasználás:

**Hagyományos befogáshoz, karmos befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok** befogása az **edzett és cserélhető befogó elemeknek** a munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm<sup>2</sup> szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és oldalt használható.

**Tartalom:**

3 csapkulcs, 12-szög dugókulcs fej, SW 14, 4 befogókörm.

**Opcionális tartozék:**

- **361331 – 361970 sz. pofákhoz.**
- **Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret.**
- **Adapterlap a 361293 sz. és 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscserélőhöz.**
- **361297 sz. és 361298 sz. 125 méretű lefúvató adapterlapokhoz**

Befogócsap 360025 sz.

**Figyelem:**

Befogási tartomány megnövelés a 360420 sz. 125 méretű alaptesttel lehetséges.

## Műszaki leírás

f	21 mm
keresztthorony	20 mm
Teljes hossz L	455 mm
r	118 mm
Alaptest hossza a	398 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Titan2/TitanSense
Súly	30 kg
m	180 mm
g	24 mm
Típus	125M
Alaptest szélesség B	126 mm
Alaptest magassága c	100 mm
Hosszanti horony	20 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

5 oldalas pofa Típushoz MOBIL	361361 MOBIL
Tartópofaönbeálló, mobil Típushoz 125	361336 125
Leszorító készlet koffer Típushoz 1	361346 1
Fogóbetét, keményfém, magasság 7,1 – 8,6 mm Típus	361242
Készlet koffer 5 oldalas pofához	361365
Lépcsős pofa, szorítókörmökhöz mobil Típushoz 125	361347 125
Tartópofafix Típushoz 125	361331 125
5 oldalas pofa Típushoz FIX	361361 FIX
Munkadarab ütköző	360555
Lépcsős pofa, szorítókörmökhöz fix Típushoz 125	361348 125
Leszorító készlet koffer Típushoz 2	361346 2
Fogóbetét 2 karommal, magasság 5,2 – 6,7 mm Típus	361240