



Digitális XTL furatmikrométer, Méréstartomány: 35-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	80 mm
Méret a	0,5 mm
Méréstartomány	35 - 50 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,004 mm
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 50 mm	022500 50

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150