



## Furatmikrométer készlet IMICRO, Méréstartomány: 100-200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Analog 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy méreismélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**).

#### Tartalom:

Furatmikrométerek 428800 sz. és beállító gyűrűk. 428802 sz. 150 mm hosszabbító.

### Műszaki leírás

Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	100 - 200 mm
Beállító gyűrű Ø	125 / 175 mm
Hibahatár	0,006 / 0,007 mm
Leolvasás	0,01 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

## Tartozék

Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 175-200 mm	428800 175-200
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 190 mm	484030 190
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 5/500	428802 5/500
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 5/150	428802 5/150
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 150-175 mm	428800 150-175
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 100-125 mm	428800 100-125
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 160 mm	484030 160
Furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 125-150 mm	428800 125-150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 110 mm	484030 110
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 140 mm	484030 140