



NC nagy szorítóerejű gépsatu TITAN 2, Típus: 125L



Rendelési adatok

Rendelés száma	361302 125L
GTIN	4250364402385
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Indukciósan edzett vezetőpályák. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.

Jellemzők:

Befogó moduláris befogórendszerhez.

Hosszabb erős löket nyers darabok biztonságos befogásához leszorító funkcióval kombinálva.

Pofák M12 hengeres fejű csavarral.

Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.

A befogás lehetséges a semleges szál közelében.

A korábbi modellek szorítópofái kompatibilisek.

Hűtőfolyadék és forgács kimeneti nyílás. Precíz beállító hornyok.

Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.

Maximum befogóerő 40 kN.

Előny:

Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.

- **Megbízható nyers darab befogás az extra nagy lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.**
- **Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.**

Funkció:

Befogás kizárólag beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm). Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.

Felhasználás:

Hagyományos befogáshoz, karmos befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az edzett és cserélhető befogó elemeknek a

munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm² szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és oldalt használható.

Tartalom:

3 csapkulcs, 12-szög dugókulcs fej, SW 14, 4 befogókörom.

Opcionális tartozék:

- **361331 – 361970 sz. pofákhoz.**
- **Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret.**
- **Adapterlap a 361293 sz. és 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscserélőhöz.**
- **361297 sz. és 361298 sz. 125 méretű lefúvató adapterlapokhoz**

Figyelem:

Befogási tartomány megnövelés a 360420 sz. 125 méretű alaptesttel lehetséges.

Műszaki leírás

g	24 mm
Alaptest hossza a	530 mm
Típus	125L
Teljes hossz L	587 mm
Súly	38 kg
f	21 mm
Alaptest szélesség B	126 mm
keresztthorony	20 mm
r	216 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Titan2/TitanSense
Horonytávolság p	176 mm
Hosszanti horony	20 mm
Alaptest magassága c	100 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Készlet koffer 5 oldalas pofához	361365
Leszorító készlet koffer Típushoz 1	361346 1

Leszorító készlet koffer Típushoz 2	361346 2
Lépcsős pofa, szorítókörmökhoz mobil Típushoz 125	361347 125
5 oldalas pofa Típushoz MOBIL	361361 MOBIL
Munkadarab ütköző	360555
Tartópofafix Típushoz 125	361331 125
Tartópofaönbeálló, mobil Típushoz 125	361336 125
Csökkentett szélességű pofafix Típushoz 125	361354 125
Fogóbetét 2 karommal, magasság 5,2 – 6,7 mm Típus	361240
5 oldalas pofa Típushoz FIX	361361 FIX
Lépcsős pofa, szorítókörmökhozfix Típushoz 125	361348 125
Csökkentett szélességű pofamobil Típushoz 125	361353 125
Fogóbetét, keményfém, magasság 7,1 – 8,6 mm Típus	361242