



Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 30-35mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 428800 30-35 |
| GTIN | 7630041108149 |
| Árucikk kategória | 45A |

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Standard mérésmélység | 78 mm |
| Mérésmélység maximális hosszabbítóval | 1578 mm |
| Méret a | 7 mm |
| Méréstartomány | 30 - 35 mm |
| Hibahatár | 0,004 mm |
| Leolvasás | 0,005 mm |
| Szabvány | DIN 863 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Méréstechnika | analóg |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Kalibrálás | B6 |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 50 mm | 022500 50 |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 3/150 | 428802 3/150 |
| Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 3/500 | 428802 3/500 |
| Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 33 mm | 484030 33 |