



Nyomócsavar menettel, Típus: 12X50



Rendelési adatok

Rendelés száma	377050 12X50
GTIN	4020772099466
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Nemesített, horganyzott, passzívált, szilárdsági osztály 8.8.
- Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.

Műszaki leírás

Nyomócsavar méret	M12×46 mm
Nyomóidom magassága	24 mm
Ø	31 mm
Teljes hossz	70 mm
Típus	6894
Termék fajtája	Csavar

