

**Garant****Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300276 8
GTIN	4045197829849
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:****GARANT –**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Balluff/RFID chip furattal.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Külső Ø D	28 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
	308820 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm

309900 8